



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-M6/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20570

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF
--	-----

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	10
---------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	acrylique
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------