


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-M4/2m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20535

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

96

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

96

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4

Longueur de la tête de
détection

[mm]

15

Longueur totale

[mm]

2000

E20534



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-M4/2m

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces