




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20412

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

40

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Diamètre de la tête de
détection [mm]

4

Longueur de la tête de
détection [mm]

10

E20569



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Longueur totale [mm]	156; (-6 mm)
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	E20103
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces