
E20631

Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OBF
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6
Longueur de la tête de détection	[mm]	35
Longueur totale	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium

E20631

Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces