



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



| Conditions d'utilisation                |      |                   |
|-----------------------------------------|------|-------------------|
| Température ambiante                    | [°C] | -30...70          |
| Données mécaniques                      |      |                   |
| Poids                                   | [g]  | 335,1             |
| Longueur totale                         | [mm] | 20000; (à câbler) |
| Rayon de courbure minimum               | [mm] | 30                |
| Disposition des fibres                  |      | ●                 |
| Diamètre des fibres                     | [mm] | 1                 |
| Diamètre extérieur                      | [mm] | 2,2               |
| Matière des fibres optiques             |      | PMMA              |
| Matière de la gaine des fibres optiques |      | PE                |

# E20773



## Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces