


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	20
---------------------------------	----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	20
---------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
------------------------	-------

Filetage tête de détection	M4
----------------------------	----

Longueur totale [mm]	600
----------------------	-----

Rayon de courbure minimum [mm]	20
--------------------------------	----

Matières	Adaptateur: ABS
----------	-----------------

Matière des fibres optiques	verre
-----------------------------	-------

E20835



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M4

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces