




Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-E4,7



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF; ODF; OMF
OBF	
Portée des fibres optiques [mm]	150
ODF	
Portée des fibres optiques [mm]	1
OMF	
Portée des fibres optiques [mm]	175
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-58...315
Données mécaniques	
Poids [g]	113,6
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	4,7
Longueur totale [mm]	900
Disposition des fibres	⊙
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)

E20841



Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-E4,7

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------