


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

## Zone de détection

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm]

8

## OUF

Portée des fibres optiques [mm]

8

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

## Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de  
détection [mm]

1

Longueur de la tête de  
détection [mm]

5

Longueur totale [mm]

800

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matériaux

Adaptateur: PPE

# E20096



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Matière des fibres optiques             | verre             |
| Matière de la tête des fibres optiques  | inox (1.4305/303) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC               |
| Remarques                               |                   |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces          |