


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/1,2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20176

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm] 38

## OUF

Portée des fibres optiques [mm] 38

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

## Données mécaniques

Type tête de détection droit

Diamètre de la tête de détection [mm] 3

Longueur de la tête de détection [mm] 10

# E20169



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/1,2M

Longueur totale [mm]	1200
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces