




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/2,6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	28
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	28
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur totale [mm]	2600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/2,6M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces