


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-V-M8

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20156

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

70

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M8

Longueur totale [mm]

600

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-V-M8

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces