E20346

Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/2m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20347

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	80
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre

E20346

Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/2m

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces