


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB5030

OB50

Portée des fibres optiques [mm] 26

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...150

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur de la tête de détection [mm] 45

Longueur totale [mm] 3000

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matière des fibres optiques verre

Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)

E21039



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/3M

Matière de la gaine des fibres optiques

métal et silicone

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces