

# E21124




## Capot de protection

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E21084

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Version montage par cylindre de serrage, avec équerre de protection

### Données mécaniques

Poids [g] 357

Type de montage platine; (M10)

Matières inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408)

# E21124



## Capot de protection

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Accessoires	
Fourniture	Vis à tête cylindrique: 1 x M10 x 120
	Ecrous: 2 x M10
	rondelles: 2
	vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 16
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces