


E2M251



Câble de raccordement pour MultiViewBox E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version	Pour le raccordement du MultiViewBox E2M250
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-45...85
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	322,8
Matières	boîtier: zamac; Joint d'étanchéité: PBT
Matière écrou moleté	zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 100 mm
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 3,85 m, PUR, Sans halogène, noir, \varnothing 6 mm; 7 x 0,34 mm ²	
Raccordement électrique - Connecteur femelle	
Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: zamac	
1	12 / 24 V DC rouge
2	GND blanc
3	IN 1 bleu
4	IN 2 brun
5	IN 3 blanc / jaune
6	IN 4 gris
7	non utilisé
8	non utilisé