




## Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 rainure avec joint d'étanchéité DIN 3869-27 (FKM)
- 2 Joint torique 18,5 x 1 (FKM)
- 3 zone d'étanchéité

EC 1935/2004

Application	
Tenue en pression [bar]	25
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	126
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	tarudage G 3/4
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces