



Adaptateurs process avec bride à visser


ADAPT IFM-DRD D=65

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E33242

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

L'article de remplacement nécessite l'utilisation d'un nouveau capteur avec un filetage extérieur Aseptoflex Vario



- 1 filetage Aseptoflex
- 2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Application	
Tenue en pression [bar]	25
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	626,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	DRD-Flansch Ø 65 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces