


Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 filetage Aseptoflex
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 

Application

Montage	pour tubes ISO (série B)
Tenue en pression [bar]	25

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	259
Type de montage	pour tubes ISO (série B)
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------