
E35062

Fibres optiques système barrage

FIBRE OPTIC 5M



Application		
Version		raccordement aux capteurs de température infrarouge TWxx11
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...250
Données mécaniques		
Poids	[g]	365
Raccordement des fibres optiques		¼"-36UNS-2A
Type tête de détection		droit
Longueur totale	[mm]	5000
Rayon de courbure minimum	[mm]	120
Disposition des fibres		◉
Matière des fibres optiques		quartz / quartz
Matière de la tête des fibres optiques		CuNiZn
Matière de la gaine des fibres optiques		inox
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces