


Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Matières		TPU
----------	--	-----

Matière du corps		TPU
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		laiton, nickelé
----------------------	--	-----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E40025



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005E04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc