




## Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT SI



## Application

Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts	
Application	pour les applications industrielles	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide	[°C]	0...80; (Gradient de température: 1 K/min)
Tenue en pression	[bar]	300

## Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit	[ml/min]	2...100
----------------	----------	---------

## Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	

## Données mécaniques

Poids	[g]	156,5
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		M12 x 1
Raccord process		G 1/8

## Accessoires

Fourniture	joints d'étanchéité: 1, U-seal	
Accessoires en option	Adaptateur: ≤ 30 bar, E40101	
	Adaptateur: ≤ 300 bar, E40236	

## Remarques

Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.	
Unité d'emballage	1 pièces	