


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT SI TI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts \$mit_Adapter_singular	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix	
Température du fluide	[°C]	0...80; (Gradient de température: 1 K/min)
Tenue en pression	[bar]	30

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit	[ml/min]	2...100
----------------	----------	---------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	

Données mécaniques

Poids	[g]	92,8
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		titane (3.7235)

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------