


E60133



Câble avec prise femelle

ADOGK120MKR0007B12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	685,8
Dimensions	[mm]	28 x 28 x 52
Matières		laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps		laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière écrou moleté		laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E60133



Câble avec prise femelle

ADOGK120MKR0007B12


Raccordement électrique

Câble: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



Raccordement

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc