


E60141



Connecteur à câbler

SSTGK120--LFKSG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...125

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 53,2

Dimensions [mm] 26 x 26 x 53

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

soudure: ...1 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique



E60141



Connecteur à câbler

SSTGK120--LFKSG

Raccordement

