

E70481




Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ASi/AUX 1m M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E70582

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application Répartition de la tension AS-i et de l'alimentation 24 V externe sur connecteur femelle M12

Sorties

Technologie AS-i

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...75

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 69

Dimensions [mm] 40 x 19 x 35

Matières boîtier: PA 6 fibre renforcée; connecteur: PUR

Couple de serrage [Nm] < 1,65

Accessoires

Accessoires en option terminaison pour câble plat:, E70413

Bouchon thermorétractable:, E70113

Remarques

Remarques L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.

Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.

E70481



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ASi/AUX 1m M12


Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1 m

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement

| | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX + |