


## Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



## Application

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | Répartition de la tension AS-i et de l'alimentation 24 V externe sur connecteur femelle M12 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Données électriques

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Classe de protection                           | III |
| Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4   |

## Sorties

|             |             |
|-------------|-------------|
| Technologie | AS-i; (24V) |
|-------------|-------------|

## Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...75 |
| Indice de protection      | IP 67    |

## Données mécaniques

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Poids [g]              | 89                |
| Matières               | boîtier: PBT / PC |
| Couple de serrage [Nm] | 1,65              |

## Accessoires

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Accessoires en option | terminaison pour câble plat: E70413 |
|                       | Bouchon thermorétractable: E70113   |

**Prise vampire AS-Interface**


FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

**Remarques**

|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques         | L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.<br>Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité. |
| Unité d'emballage | 1 pièces                                                                                                                                                                     |

**Raccordement électrique**Câble: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Connecteur: M12; codage: A; Corps: PUR; Couple de serrage: ...1,65 Nm



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX -  |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX +  |