


Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

Article de remplacement: E75005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	54
Matières	PBT / PC
Couple de serrage [Nm]	1,65

Accessoires

Accessoires en option	terminaison pour câble plat: E70413 Bouchon thermorétractable: E70113
-----------------------	--

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage	1 pièces



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Encoche de
positionnement en
bas à gauche