




Répartiteur de tension AS-Interface

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Application

Version	AS-i / 24 V
---------	-------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 65

Données mécaniques


Poids	[g]	95,5
Matières		PA 6.6; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L); vis: inox (1.4404 / 316L); Écrou: inox (1.4404 / 316L); Joint torique: NBR; Joint pour câble plat à presse-étoupe: NBR

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	terre fonctionnelle