



Câble de connexion

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Données électriques    |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
| Classe de protection   |     | III        |


| Conditions d'utilisation |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Température ambiante     | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection     |      | IP 67    |

| Données mécaniques   |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| Matières             |  | TPU             |
| Matière du corps     |  | TPU             |
| Matière écrou moleté |  | laiton, nickelé |

| Remarques         |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E70025



## Câble de connexion

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

