


E70145



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 24 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

30 x 15 x 39

Matières

PUR

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L) / inox (1.4404 / 316L)

Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, jaune

Accessoires

Accessoires fournis

vis
étiquette

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

E70145



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives