E70170

Prise à câbler

SDOGB030ZDSFKPG



CE

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	54,2
Dimensions	[mm]	27 x 27 x 83
Matières		PBT
Matière du corps		PBT
Matière écrou moleté		zamac
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E70170

Prise à câbler

SDOGB030ZDSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: zamac



Raccordement