E70230

Bornes à vis

Screw terminals / 6 pcs.



Données électriques		
Courant de charge max.	[A]	20; (2,5 mm²)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...100
Données mécaniques		
Poids	[g]	41,7
Matières		pièces conductrices: alliage de cuivre étamé; PA
Couple de serrage	[Nm]	0,5
Remarques		
Unité d'emballage		6 pièces
Raccordement électrique		
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm		