




Cage à ressort

Cage clamps / 6 pcs.



Données électriques

Courant de charge max.	[A]	10; (2,5 mm ²)
------------------------	-----	----------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...115
----------------------	------	-----------

Données mécaniques

Poids	[g]	41,1
-------	-----	------

Matières	pièces conductrices: alliage de cuivre étamé; PA	
----------	--	--

Couple de serrage	[Nm]	0,5
-------------------	------	-----

Remarques

Unité d'emballage	6 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 9...10 mm
