E80350

Tag RFID

ID-TAG/D50X3.3/04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application			
Application			codage RFID dans le contrôle de la production
Température de fonctionnement (active)	[°C]		-40...85
Température de pointe (passive)	[°C]		140; (durée du test: 1 x 100 h)
Données électriques			
Fréquence de fonctionnement	[MHz]		865...870
Taille mémoire	[bit]		240
Cycles de lecture max.			illimité
Cycles d'écriture max.			100000
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-20...85
Température de stockage	[°C]		-40...90
Indice de protection			IP 68
Tests / homologations			
Tenue aux chocs		DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Tenue aux vibrations		DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Données mécaniques			
Poids	[g]		11,6
Dimensions	[mm]		Ø 50 / L = 3,3
Matières			PA 6
Remarques			
Remarques			Température de stockage 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
			ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Unité d'emballage			1 pièces