


# E89080



## Fixation de base

S-LED/Pole mounting bracket



1 joint d'étanchéité fourni approprié pour des tuyaux d'un diamètre de 22 mm ou 25 mm

### Données mécaniques

Poids	[g]	58,5
Dimensions	[mm]	Ø 56 / L = 35
Matières		polycarbonate (ABS) noir

### Accessoires

Accessoires en option	fixation de base, E89060
	dispositif de fixation pour mur, E89061
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064
	Tube de montage, E89065
	Tube de montage, E89066
	Tube de montage, E89067

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E89080




## Fixation de base

S-LED/Pole mounting bracket

### Diagrammes et courbes

montage à la base



montage mural

