




## Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL



Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	via le conducteur intérieur du câble GPS
Consommation [mA]	< 30
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 66; (à l'état monté (joint d'étanchéité extérieur et joint torique autour du filetage))
Données mécaniques	
Poids [g]	156,9
Type de montage	Gewinde
Couple de serrage [Nm]	< 5
Remarques	
Remarques	<p>Ne pas monter l'antenne près de réservoirs de carburant, de cuves contenant des matières explosibles ou de composants électroniques insuffisamment blindés.</p> <p>ne pas installer l'antenne dans des constructions métalliques fermées (comme par ex. cabines de conduite)</p> <p>nettoyer la surface de montage avant l'installation</p> <p>ne pas prolonger ou raccourcir le câble de l'antenne</p> <p>éviter l'influence directe des jets de vapeur ou des nettoyeurs haute pression pour le lavage des véhicules</p> <p>La fonction radio peut affecter le fonctionnement des appareils électroniques qui ne sont pas correctement blindés.</p> <p>en cas de problèmes, contacter le fabricant de l'appareil correspondant</p>
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 3 m	
Raccordement électrique - GPS	
Connecteur: SMA	
Raccordement électrique - GSM	
Connecteur: FME	