


EC3148



Câble en Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Application

Version

Câble adaptateur

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

8...32 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...85

Données mécaniques

Poids

[g]

109

Matières

boîtier: PBT noir; Connecteur femelle: TPU orange; Joint d'étanchéité: Viton


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - C

Connecteur: 1 x connecteur AMP, droit



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, noir, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²

Câble: 0,6 m, PUR, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²

EC3148




Câble en Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Câble: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - A

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique - B

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

