


# EVC16A



## Câble avec prise mâle

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D



| Application                 |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique  | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés                        |
| Sans silicone               | oui                                                                 |
| Données électriques         |                                                                     |
| Tension d'alimentation [V]  | < 60 AC/DC                                                          |
| Classe de protection        | II                                                                  |
| Courant de sortie total [A] | 2                                                                   |
| Conditions d'utilisation    |                                                                     |
| Température ambiante [°C]   | -20...60                                                            |
| Indice de protection        | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K) |
| Tests / homologations       |                                                                     |
| Homologation                | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                            |
| Marquage ATEX               | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67                |
| Données mécaniques          |                                                                     |
| Poids [g]                   | 198,2                                                               |
| Matières                    | boîtier: TPU orange                                                 |
| Matière écrou moleté        | inox (1.4404 / 316L)                                                |
| Remarques                   |                                                                     |
| Unité d'emballage           | 1 pièces                                                            |

# EVC16A



## Câble avec prise mâle

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm



### Raccordement

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |