I85007

Détecteur inductif de petites pièces dans un tube

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Face active
2 LED état de fonctionnement

Caractéristiques du produit		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	< 20
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	70 x 20 x 12
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...35 DC
Consommation	[mA]	< 25
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2

I85007

Détecteur inductif de petites pièces dans un tube

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	< 20
Résolution bille d'acier (diamètre)	[mm]	1
Vitesse maximum des pièces	[m/s]	35
Temps de réponse		
Prolongation d'impulsion	[ms]	100
Durée de coupure max.	[ms]	100
Temps de réponse	[ms]	< 0,2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	38,2
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	70 x 20 x 12
Matières		boîtier: PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	colliers de fixation: 2	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,09 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A

I85007

Détecteur inductif de petites pièces dans un tube

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Raccordement