




Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0201 20-30VDC,RL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: N0533A
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Application	surveillance de court-circuit; Surveillance du câble
Données électriques	
Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-15...20
Tension d'alimentation [V]	20...30 DC
Nombre de voies	2
Sorties	
Technologie	relais
Pouvoir de coupure	5 A, 250 V AC / 100 VA
Fréquence de commutation DC [Hz]	20
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...60
Indice de protection	IP 30
Protection bornes	IP 20
Tests / homologations	
Homologation	PTB Ex-95.C.2142X

