


## Eclairage externe

SPOTLIGHT 42X42 RED

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Caractéristiques du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
|-----------------|---------------|

## Application

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | contacts dorés                                                                                                                                                           |
| Champ éclairé [mm]         | 31 x 26                                                                                                                                                                  |
| Boîtier                    | Lampe spot                                                                                                                                                               |
| Mode de fonctionnement     | haute puissance lumineuse (longueur de l'impulsion : 50 ms; rapport impulsion / intervalle max. : 1/10); puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible) |

## Données électriques

|                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -10...10                                                                                                           |
| Tension d'alimentation [V]                 | 24 DC                                                                                                              |
| Consommation [mA]                          | Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 180;<br>Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 90 |
| Classe de protection                       | III                                                                                                                |
| Protection inversion de polarité           | oui                                                                                                                |
| Type de lumière                            | lumière rouge                                                                                                      |
| Longueur d'onde [nm]                       | 630                                                                                                                |

## Entrées

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
|---------|------------------------|

## Sorties

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Protection surcharges | oui |
|-----------------------|-----|

## Conditions d'utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température ambiante [°C]       | 0...50 |
| Indice de protection            | IP 65  |
| Protection contre la surchauffe | oui    |

# O2D909



## Eclairage externe

SPOTLIGHT 42X42 RED

### Données mécaniques

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| Poids            | [g]  | 149,5        |
| Dimensions       | [mm] | 42 x 42 x 31 |
| Matières         |      | aluminium    |
| Matière lentille |      | PMMA         |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Indication | état d'illumination        | 1 x LED, jaune |
|            | fonctionnement             | 1 x LED, vert  |
|            | surtempérature / surcharge | 1 x LED, rouge |

### Remarques


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



### Raccordement



- 4 Trigger  
2 Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"