OK5009

Amplificateur pour fibres optiques

OKF-FNKG/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OK5022

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...50 DC
Consommation	[mA]	< 30; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	120
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[m]	0...0,12; (Barrage photoélectrique)
Portée	[mm]	0...40; (Système réflexion directe)

OK5009

Amplificateur pour fibres optiques

OKF-FNKG/6M

Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	529	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	50 x 19 x 35	
Matières		PPO modifié	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		tournevis	
		vis de fixation: 2 x M4 x 25	
		rondelles: 2	
		rondelles-ressort: 2	
		Ecrous: 2	
Remarques			
Remarques		éclairement correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
		obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
Unité d'emballage		1 pièces	

OK5009

Amplificateur pour fibres optiques

OKF-FNKG/6M

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement





	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc