OU5084

Système réflexion directe

OUN-DPKG/US-100-DPO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



photorécepteur derrière la lentille supérieure
emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		Cellule focalisée
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	< 35
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	20...40; (papier blanc 200 x 200 mm)
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	20

OU5084

Système réflexion directe

OUN-DPKG/US-100-DPO

Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Cellule focalisée		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Poids	[g]	70,6	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20211	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x M12; codage: A

Raccordement



OU5084

Système réflexion directe

OUN-DPKG/US-100-DPO

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve