



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA210

Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément

Technical drawing of the QHA210 appliance. The front view shows a vertical panel with a width of 105 and a height of 150. The side view shows a width of 35. The rear view shows the internal components and connections, numbered 1 through 9. The components are: 1. LED d'état, 2. interrupteur, 3. USB 3.0 x 3, 4. USB 2.0 x 1, 5. interface Ethernet A, 6. interface Ethernet B, 7. interface port affichage x 2, 8. alimentation en tension, 9. mise à la terre.

- 1 LED d'état
- 2 interrupteur
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 interface Ethernet A
- 6 interface Ethernet B
- 7 interface port affichage x 2
- 8 alimentation en tension
- 9 mise à la terre

Application	
Application	matériel IT pour le fonctionnement de moneo
	Mise à disposition de la capacité mémoire et de la puissance de calcul requises
	logiciel moneo pré-installé
	mise en service facile sans expertise informatique
Description du contenu	y compris l'Appliance Management System (AMS) (système de gestion d'appareils) pour la configuration et la maintenance
Compatibilité	utilisation indépendante de l'infrastructure informatique
	intégration dans la structure du réseau informatique possible à tout moment
Connectivité	interface pour capteur et réseau informatique
Maintenance et support	fonctions de mise à jour, backup et support via Appliance Management System



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA210

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Puissance absorbée	[W]	21; (maximum: 47)
Sorties		
Nombre des sorties vidéo		2; (DisplayPort)
Logiciel / programmation		
Licences contenues		appliance management system (AMS)
Remarque sur la licence		lié au matériel; Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Système d'exploitation		Debian Linux 11
AMS		
Langue		allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen
console AMS		
Langue		anglais
Exigences du système		
Navigateur web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Interfaces		
Interface de communication		Ethernet; USB
Nombre des interfaces Ethernet		2; (Gbit)
Nombre des interfaces USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Température de stockage	[°C]	-20...60
Humidité relative de l'air max.	[%]	95; (40 °C sans condensation)
Indice de protection		IP 40
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Données mécaniques		
Poids	[g]	1269,2
Dimensions	[mm]	35 x 105 x 150
Matériel		
Processeur		Intel Atom E3940 Quad Core
Puce TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Mémoire de travail		8 GB
Mémoire de masse		256 GB SSD
Remarques		
Remarques		Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Unité d'emballage		1 pièces