



Licence pour l'exploitation de moneo dans les environnements de virtualisation

moneo vAppliance License



Application	
Application	appareil virtuel permettant l'exploitation du logiciel moneo dans une infrastructure informatique existante
	logiciel moneo pré-installé
	avec système de gestion pour la maintenance appliance
Configuration	intégration du fichier .OVF dans l'environnement de virtualisation et configuration ultérieure dans l'AMS (système de gestion des appareils)
Compatibilité	VMware vSphere 7.0 ou une version plus récente
	Microsoft Hyper-V 2019 ou plus récent
Connectivité	interface pour capteur et réseau informatique
Maintenance et support	y inclus l'entretien et le support jusqu'à la fin de l'an suivant
Logiciel / programmation	
Langue	anglais
Support de données	téléchargement



Licence pour l'exploitation de moneo dans les environnements de virtualisation

moneo vAppliance License	
Type de licence	licence unique
Classe de licence	version complète
Exigences du système	
Cycle min. UC	1,8 GHz
Nombre min. du core UC	4
RAM min.	8 GB
Résolution graphique min.	1920 x 1080
Carte réseau	2 x Ethernet 1 Gbit
Protocole réseau	Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ou une version plus récente)
Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Remarques	
Remarques	Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément