SB0100

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 fixation sur rail DIN

CE

Application		
Application		Surveillance du débit
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1
Sorties		
Technologie		relais
Pouvoir de coupure		4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit		le relais est enclenché en cas de débit
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Sélection liquide / gaz		sélecteur
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique

SB0100

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²

Raccordement



1: Relais Surveillance du débit
Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc
GY = gris