


ST0518



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

Application

Tenue en pression [bar]	30
-------------------------	----

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5

ST0518



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/PH

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Milieu gazeux

Plage de réglage	[cm/s]	150...300
------------------	--------	-----------

Exactitude / déviations

Gradient de température	[K/min]	15
-------------------------	---------	----

Temps de réponse

Temps de réponse	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
---------------------------------	--	---------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...80
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Matières		PBT GF20
----------	--	----------

Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)
------------------------------------	--	-------------------

Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
-----------------	--	--------------------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	11 x LED
------------	----------	----------

Accessoires

Fourniture		jointes d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis
------------	--	---

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

ST0518





Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir