

# ST3605




## Capteur de débit

SCR12ABBFPKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5000 + E40096

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

### Application

Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	30

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------

### Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	PNP

# ST3605



## Capteur de débit

SCR12ABBFPKG/PH

Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
<b>Etendue de mesure / plage de réglage</b>		
Plage de réglage [cm/s]	3...300	
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60	
<b>Exactitude / déviations</b>		
Gradient de température [K/min]	15	
<b>Temps de réponse</b>		
Temps de réponse [s]	1...10	
<b>Logiciel / programmation</b>		
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre	
<b>Conditions d'utilisation</b>		
Température ambiante [°C]	-20...80	
Indice de protection	IP 67	
<b>Données mécaniques</b>		
Dimensions [mm]	60 x 41 x 83	
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur	
<b>Afficheurs / éléments de service</b>		
Indication	Fonction	11 x LED
<b>Accessoires</b>		
Fourniture	jointes d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis	
<b>Remarques</b>		
Unité d'emballage	1 pièces	

# ST3605





## Capteur de débit

SCR12ABBFPKG/PH

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir