ST3658

Capteur de débit

SCR12ABBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5006 + E40096

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	80...140 AC
Consommation	[mA]	< 40
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert

ST3658

Capteur de débit

SCR12ABBAKOW/LS

Protection courts-circuits			non
Protection surcharges			non
Etendue de mesure / plage de réglage			
Plage de réglage	[cm/s]		3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]		3...60
Exactitude / déviations			
Gradient de température	[K/min]		15
Temps de réponse			
Temps de réponse	[s]		1...10
Logiciel / programmation			
Réglage du seuil de commutation			potentiomètre
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-25...60
Indice de protection			IP 67
Données mécaniques			
Matières			PBT GF20
Matières en contact avec le fluide			inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process			G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
Accessoires			
Fourniture			joints d’étanchéité: 2 x AMF 30
			tournevis
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



ST3658

Capteur de débit

SCR12ABBAKOW/LS

Raccordement