


# UC0199



## Adaptateur pour tuyau à câble LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



### Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 300 AC/DC

Courant de sortie par module / emplacement [A]

4

Courant de sortie total [A]

4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

### Données mécaniques

Poids [g]

272,155

Matières

boîtier: PBT GF20; Joint d'étanchéité: NBR

Nombre d'emplacements répartiteur

2

### Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

## Adaptateur pour tuyau à câble LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Contacts: doré



### Raccordement

